



Presentazione

Gamma prodotto	Mureva BOX
Tipo di prodotto o componente	Box di giunzione
Colore	Grigio RAL 7035
Quantità per confezione	5 pezzi

Caratteristiche tecniche

Montaggio	Superficie
Entrata cavo	Gommini di tenuta
Tipo di fissaggio	Ad aggancio copertura
Dimensioni base	105 x 65 x 55 mm
Numero ingressi cavo	8 grommets Ø 20 mm
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) corpo PP (polipropilene) copertura SBS (stirene butadiene stirene) gommino di tenuta
Classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 536
Altezza	61 mm
Larghezza	125 mm
Profondità	83 mm
Peso prodotto	0,092 kg

Ambiente

Temperatura ambiente di funzionamento	-25...40°C
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK07 conforme a EN 50102
Resistenza al fuoco	650 °C
Norme di riferimento	EN 60670
Certificazioni prodotto	CE

Caratteristiche ambientali	Senza alogeni
----------------------------	---------------

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1838 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------