

RC-15P2020 - 压接插针

1623777

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1623777>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，针式插头，车削，触点直径: 1 mm，压接范围: 0.14 mm² ... 0.56 mm²，备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1244971

优势

- 压接连接：防振和耐高温组装
- 抗拉扯
- 接触电阻低
- 轻松监控生产

商业数据

订货号	1623777
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	ABREAE
产品关键代码	ABREAE
目录页面	页码105 (C-2-2019)
GTIN	4055626190266
单件重量（含包装）	0.354 g
单件重量（不含包装）	0.31 g
原产地	DE

RC-15P2020 - 压接插针



1623777
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1623777>

技术数据

产品属性

产品类型	压接插针
触点类型	车削

连接数据

连接方式	压接
触点类型	针式插头
导线横截面	0.14 mm² ... 0.56 mm²

材料规格

触点表面	镀镍 (Ni) , 带有金覆层 (Au)
接触件材料	CuZn

尺寸

机械特性

接点直径	1 mm
------	------

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	100
---------	-----

RC-15P2020 - 压接插针


1623777

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1623777>



图纸

尺寸图



尺寸图

RC-15P2020 - 压接插针



1623777

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1623777>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

RC-15P2020 - 压接插针



1623777
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1623777>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	b57bccef-43d4-4340-bc9e-210431a31ca7

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn