

CARATTERISTICHE

- Sistema di stampi a sostituzione rapida brevettato per una facile installazione e rimozione
- Non sono richiesti utensili per la sostituzione dello stampo
- Funzionamento con la mano destra e sinistra
- Custodia in plastica sagomata per il trasporto e lo stoccaggio sicuri

Pinza a crimpare RS Pro, da 0.1mm² a 10mm²

Codice RS: 828-0232



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre

una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS Pro, questa pinza a crimpare a cricchetto a sgancio rapido è progettata per crimpare vari tipi di terminali su fili e cavi appropriati. Con stampi sostituibili progettati per gestire set di terminali di diverse dimensioni, la pinza a crimpare è ideale per lavori di produzione e applicazioni di manutenzione. Le diverse misure di crimpatura sono anche provviste di codice colore per una maggiore facilità d'uso.

Specifiche generali

Tipo di pinza a crimpare	Pinza
Tipo di connettore a crimpare	Terminali isolati
Cricchetto regolabile	Sì
Applicazioni	Questa pinza per crimpare terminal versatile e affidabile può essere utilizzata per crimpare tutti i bambini di terminali isolati su fili e, come tale, ha un'ampia gamma di usi in applicazioni elettriche. Queste crimpatrici terminal a cricchetto RS Pro possono essere utilizzate in: Prototipazione, elettronica, ingegneria, test e misurazione

Specifiche meccaniche

Lunghezza totale	254mm
-------------------------	-------

Omologazioni

Standard soddisfatti	Conformità RoHS
-----------------------------	-----------------



	CONNECTOR TYPE	APPLICATION	QTY	MATERIAL
1	Die For Insulated Terminal	AWG 22-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 mm ²	1 Set	AISI-4140 Treatment: Finished with heat treatment Surface Treatment: Zinc phosphate
2	Die For Non-Insulated Terminal	AWG 20-16/16-14/12-10/8 DIN 0.5-1.5 / 1.5-2.5 / 4-6 / 10 mm ²	1 Set	
3	Die For Open Barrel Terminal	AWG 20-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 mm ²	1 Set	
4	Die For Open Barrel Terminal	AWG 26-24/24-22/22-18 DIN 0.1-0.25/0.25-0.5/0.5-1.0 mm ²	1 Set	
5	Die For Open Barrel Terminal & D-Sub, V3.5	AWG 14 / 22 / 8-6 DIN 2.5 / 0.5 / 8-10 mm ²	1 Set	
6	Die For Spark Plug Connector	AWG 17 1mm ²	1 Set	
7	10" Quick Change Ratchet Crimper		1 Pc	Carbon Steel (body)

