


Données techniques

HK1812FM

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

| | |
|---|--------------|
| Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 18 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 24 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 12 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Non/No |
| Référence bague intérieure | IR15X18X12.5 |
| Masse | 0,013 kg |

PERFORMANCE PRODUIT



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

PERFORMANCE PRODUIT

| | |
|---|-------------|
| Cr - Capacité charge dynamique | 8300000 mN |
| C0r - Capacité charge statique | 10900000 mN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 51000 °/s |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 78000 °/s |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | 253,15 °K |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 393,15 °K |

