

Principales

Gamme de produit	Harmony Pocket Remote
Type de produit ou équipement	Télécommande portable
Nom de l'appareil	ZART
Type de bouton de commande	3 étape simple bouton poussoir



Complémentaires

Matière	Cache bouton-poussoir :caoutchouc silicone Enveloppe :ABS + PET
Fonctions disponibles	Interrupteur
Type d'affichage	1 DEL
Distance de fonctionnement	50 m
Type de réseau de communication	Sans fil
Fréquence de transmission	2,4 GHz
Portée maximale	300 m dans champ libre
Temps de réponse	< 500 ms
Autonomie	> 100 h avec batteries alkaline
Type de pile	2 AAA/LR3 alcaline
Largeur	66 mm
Hauteur	114 mm
Profondeur	37,5 mm
Poids	0,135 kg

Environnement

Certifications radio	IC FCC
Degré de protection IP	IP67
Température ambiante de fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante de stockage	-20...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Altitude de stockage	0...3000 m
Humidité relative	0...95 % à -20...60 °C fonctionnement
Certifications du produit	CE

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.