



Convoyeur à galets St logement D30 avec butée H27

item



Fixation à butée intégrée : Permet l'arrêt en fin de course des pièces ou palettes de pièces.

Étendue de la livraison

Logement, acier zingué
6 vis Chc tête bombée, autoforeuses St 3, 9x16, TX20, acier zingué

Note technique

[0.0.642.46](#) Pour plus d'informations, cliquez ici !

Propriétés	
Référence	0.0.642.46
Unité de livraison	1 kit
Poids	171,0 g
Capacité de charge maximale	500 N

Accessoires	
0.0.639.05	Convoyeur à galets, St, rail de guidage z, gris semblable RAL 7042
0.0.642.39	Vis Chc tête bombée autotaraudeuse St 3,9x16 TX20
0.0.648.74	Convoyeur à galets logement douille d'adaptation D30 ESD, noir
0.0.641.78	Convoyeur à galets, St, rail de guidage z ESD, noir semblable RAL 9005