



ARCANOL-MULTI3-5KG

Graisse pour roulements

ARCANOL-MULTI3

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Grease category	MP	Multi-purpose greases
Package size	5 KG	5 kg bucket

Données techniques

$\vartheta_{O\ min}$	-30 °C	Température de fonctionnement, min.
$\vartheta_{O\ max}$	120 °C	Température de fonctionnement, max.
ϑ_G	75 °C	Température limite supérieure continue
$n \cdot d_M$	500.000 mm/min	Valeur spécifique de vitesse de rotation
	Savon de lithium	Type d'épaississant
	huile minérale	Type d'huile de base
v_{40}	110 mm²/s	Viscosité de l'huile de base à +40 °C
v_{100}	12 mm²/s	Viscosité de l'huile de base à +100 °C
	3	Classe NLGI
	Graisse à usage multiple	Catégorie de graisse
ρ	0,95 kg/dm³	Densité
	Seau 5 kg	Conteneur
$\approx m$	5,4 kg	Poids