


Agrafeuse de bureau Leitz Nexxt, en boîte

Agrafeuse en métal solide aux couleurs vives pour une utilisation quotidienne. Robuste et fiable. La technologie Direct Impact brevetée garantit un agrafage toujours parfait.

Couleur	Réf. Produit	Code EAN
Rouge clair	55020220	4002432101177
Rouge	55020225	4002432324545
Bleu clair	55020230	4002432101184
Bleu	55020235	4002432324552
Vert clair	55020250	4002432101191
Noir	55020295	4002432324583



Caractéristiques

- Agrafe jusqu'à 30 feuilles de papier (80 g/m²)
- Agrafage facile et précis avec la technologie Direct Impact brevetée
- L'enclume réversible permet un agrafage ouvert et fermé. Clouage grâce à l'ouverture à 180°
- Montrez vos vraies couleurs WOW !
- Pour agrafes Power Performance P3 de Leitz, 24/6 et 26/6, pack d'agrafes inclus
- Ôte-agrafes pratique intégré
- 10 ans de garantie en utilisant des agrafes Leitz.



Spécifications

Réf. Produit	55020095
Couleur	Noir
Matériau	Métal
Dimensions (L x H x P)	42 x 58 x 151 mm
Capacité d'agrafage	3 mm/30 feuilles (papier 80 g/m ²)
Ôte-agrafes intégré	oui
Type d'agrafe	100x P3 24/6 ou 140x P3 26/6
Type d'agrafage	Agrafage, brochage, clouage
Profondeur de gorge	45 mm
Mécanisme de chargement	Chargement par le haut
Poids	271 g
Unité de conditionnement	30
Capacité des palettes	1650
Minimum de commande	1
Code EAN	4002432324583