

Anciennement connu comme : MICROGARD® 2000 STANDARD SOCO - Model 128

Combinaison de protection avancée en laminé microporeux respirant, conçue pour les applications médico-légales.

- **Protection spécialisée :** Le tissu très peu pelucheux de l'AlphaTec® 2000 STANDARD Bound SOCO - Modèle 128 limite les risques de contamination des scènes de crime pour les SOCO et offre une légère résistance aux produits chimiques*, notamment aux produits chimiques liquides à faible concentration et aux risques biologiques liquides et particulaires.
- **Respirabilité avancée :** Le matériau non tissé en polyéthylène microporeux de cette combinaison de protection assure également la perméabilité à la vapeur d'eau, ce qui réduit le stress thermique.
- **Capacités antistatiques garanties :** Il est également conforme aux normes antistatiques EN 1149-5.
- **Ajustement et caractéristiques améliorés :** Sa coupe optimisée et ses passe-doigts améliorent le confort et la convivialité, des poches autocollantes pratiques peuvent être placées n'importe où pour sécuriser l'équipement, tandis qu'une capuche en deux parties et une fermeture à glissière frontale bidirectionnelle avec rabat-tempête refermable garantissent l'aspect pratique.

*Protection de la catégorie III Type 5/6 de la CE



Secteurs industriels

- Défense

Applications

- Examen des scènes de crime
- Police scientifique

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Barrière de protection** : Protection contre les produits chimiques liquides à faible concentration et les risques biologiques
- **Tissu très peu pelucheux** : moins de risques de contamination des scènes de crime
- **Matériau laminé microporeux** : soulagement du stress thermique pour les porteurs

Diagramme des matériaux





Diagramme des joints



Performance Standards



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Couleur	Blanc
Pays d'origine	Chine
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
Référence du produit	2000 STANDARD SOCO - Modèle 128
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Type de couture	Bordées
Durée limite de stockage	5 years
Référence	W20B128

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Combinaison, capuche deux pans, fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable, mentonnière, double passe-pouces, livrée avec deux poches. Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.