

Han-INOX 10B-HBM-SL-hinged cover



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 44 310 0303
规格	Han-INOX 10B-HBM-SL-hinged cover
浩亭电子目录	https://harting.com/19443100303

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-INOX®
上壳/底座类型	不封底安装底座
上壳/底座介绍	带金属保护盖

版本

尺寸	10 B
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于恶劣环境的上壳/底座

技术参数

拧紧力矩	1 Nm M4固定螺栓
极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

材料特性

材料 (上壳/底座)	不锈钢
表面 (上壳/底座)	未涂装
颜色 (上壳/底座)	未上漆
材料(密封件)	FPM



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料 (锁扣)	不锈钢
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍 汞

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	CE DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	516.5 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140132061
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466