

raccord enfichable QS-1/8-4

N° de pièce: 153001

★ Programme standard

Filetage avec tête hexagonale.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	3 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Revêtement
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	10
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 6 bar
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 14 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Classification maritime	Voir certificat
Poids du produit	7,4 g
Raccord pneumatique 1	Filetage R1/8
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 4 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	bleu
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Laiton nickelé
Matériau bague de démontage	POM
Matériau joint de tuyau	NBR
Matériau collier de serrage	Acier fortement allié inoxydable