


Y形带销接杆 SG-M12X1,25

产品代号: 6145

★ 核心产品范围

带六角螺母, 用于气缸耳轴安装 (活塞杆侧面), 符合 DIN ISO 8140 标准.

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	M12x1,25
符合标准	DIN 71752 ISO 8140
螺纹连接	阴螺纹 M12x1.25
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	166 g
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, 安装销	钢 经过电镀
材料信息, U形夹	钢 经过电镀
材料信息, 螺母	钢 经过电镀