



## Données techniques

### NATR40XLL/3AS

Galet de came avec bague intérieure

#### DEFINITION TECHNIQUE

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Marque                                                | NTN      |
| d - Diamètre Intérieur                                | 40 mm    |
| D - Diamètre Extérieur                                | 80 mm    |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 30 mm    |
| F - Cote sous Rouleaux                                | 50 mm    |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure    | 32 mm    |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle         | 66 mm    |
| Roulement avec / sans cage                            | Avec     |
| Classe de Jeu Radial                                  | CN       |
| Classe de précision                                   | P0       |
| Masse                                                 | 0,875 kg |

#### PERFORMANCE PRODUIT

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Cr - Capacité charge dynamique               | 49500000 mN |
| C0r - Capacité charge statique               | 92500000 mN |
| Charge de la piste cylindrique de galet      | 44500000 mN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 18000 °/s   |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement    | 253,15 °K   |
| Tmax - Température max de Fonctionnement     | 373,15 °K   |



#### NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15