





| Application                                |     |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique                 |     | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
| Sans silicone                              |     | oui                                                                                 |
| Données électriques                        |     |                                                                                     |
| Tension d'alimentation                     | [V] | 10...30 DC                                                                          |
| Classe de protection                       |     | II                                                                                  |
| Courant de sortie par module / emplacement | [A] | 4                                                                                   |
| Courant de sortie total                    | [A] | 12                                                                                  |
| Sorties                                    |     |                                                                                     |
| Technologie                                |     | PNP                                                                                 |



Répartiteur


ZDO8H05HMSS0015H19

| Conditions d'utilisation                                                                                        |                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Température ambiante                                                                                            | [°C]                                      | -25...80                    |
| Température ambiante en mouvement                                                                               | [°C]                                      | -5...60                     |
| Indice de protection                                                                                            | IP 65; IP 67; IP 68                       |                             |
| Données mécaniques                                                                                              |                                           |                             |
| Poids                                                                                                           | [g]                                       | 2261                        |
| Boîtier                                                                                                         | rectangulaire                             |                             |
| Type de montage                                                                                                 | Fixation par l'arrière                    |                             |
| Dimensions                                                                                                      | [mm]                                      | 127 x 54 x 22               |
| Matières                                                                                                        | boîtier: PA                               |                             |
| Matière écrou moleté                                                                                            | laiton, nickelé                           |                             |
| Nombre d'emplacements répartiteur                                                                               | 8                                         |                             |
| Type connecteur                                                                                                 | M12                                       |                             |
| Aptitude pour des câbles en mouvement                                                                           | oui                                       |                             |
| Aptitude pour des câbles en mouvement                                                                           | rayon de courbure en cas de pose flexible | min. 10 x diamètre du câble |
|                                                                                                                 | cycles de courbure                        | > 2 Mio.                    |
| Afficheurs / éléments de service                                                                                |                                           |                             |
| Indication                                                                                                      | état de commutation                       | 16 x LED, jaune             |
|                                                                                                                 | fonctionnement                            | 1 x LED, vert               |
| Accessoires                                                                                                     |                                           |                             |
| Fourniture                                                                                                      | Bouchons protecteurs: 2                   |                             |
|                                                                                                                 | étiquettes: 8                             |                             |
| Remarques                                                                                                       |                                           |                             |
| Unité d'emballage                                                                                               | 1 pièces                                  |                             |
| Raccordement électrique                                                                                         |                                           |                             |
| Câble: 15 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |                                           |                             |
| Raccordement électrique - emplacement                                                                           |                                           |                             |
| Connecteur: 8 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm  |                                           |                             |
| <div></div>                  |                                           |                             |

## Répartiteur

ZDO8H05HMSS0015H19

## Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | noir   |
| BN = | brun   |
| BU = | bleu   |
| GN = | vert   |
| GY = | gris   |
| PK = | rose   |
| RD = | rouge  |
| VT = | violet |
| WH = | blanc  |
| YE = | jaune  |

# EBC042

Répartiteur

ZDO8H05HMSS0015H19

