

Letto interno di Schede memoria Flash USB 3.0 con supporto UHS-II

Product ID: 35FCREADBU3



Ora è possibile trasferire file di grandi dimensioni, come foto e video 4K, eseguire il backup di file o scaricare i dati, da e verso le schede di memoria, a velocità senza precedenti. Questo lettore multischede interno USB 3.0 supporta UHS-II per aumentare significativamente la velocità di trasferimento file. Il lettore supporta schede High Capacity/eXtended Capacity e la maggior parte delle schede di memoria standard, tra cui SecureDigital®, Compact Flash®, Memory Stick® e schede micro SD. Consente inoltre download contemporanei. L'elevata velocità e l'ampia compatibilità fanno di questo lettore multischede la soluzione ideale per chioschi e laboratori fotografici e computer desktop.

Il lettore per schede è alimentato tramite USB, senza richiedere alimentatori esterni o batterie. L'accesso USB frontale permette di collegare facilmente dispositivi USB

Consente di trasferire i file in modo semplice e rapido

Grazie al supporto delle schede UHS-II, il lettore per più schede consente di trasferire file di grandi dimensioni da e verso una scheda di memoria a una velocità fino a 312 MB/s, per non perdere tempo quando si scaricano i dati dei video 3D, full HD e 4K.

Utilizzando un collegamento USB 3.0, noto anche come USB 3.1 Gen 1, il lettore per schede supporta velocità di trasferimento file fino a 5 Gbps, permettendo di sfruttare le maggiori capacità delle nuove schede di memoria ad alte prestazioni.

Accesso a più schede contemporaneamente

Risparmio di tempo grazie ai download contemporanei. Questo lettore multischede a 5 slot è progettato per consentire l'accesso a un massimo di quattro schede di memoria contemporaneamente, per un trasferimento semplice e rapido dei file.

Consente di leggere la maggior parte delle schede di memoria standard da un unico lettore per schede

Il lettore multischede USB 3.0 funziona con la maggior parte delle schede di memoria standard, tra cui:

- Secure Digital (scheda standard, scheda HC, scheda XC, MMC, Mini SD con adattatore)
- Micro SD (scheda standard, scheda HC, scheda XC)
- Compact Flash (CF I o II, CF 6.0)
- Memory Stick (Standard, Pro, Duo, Pro Duo, Pro-HG, XC, Micro MS con adattatore)

35FCREADBU3 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di fornire accesso di lettura/scrittura a una vasta gamma di schede di memoria, ideale per laboratori e chioschi fotografici
- Permette di leggere e copiare file di immagine ad alta risoluzione con rapidità ed efficienza, rappresentando così una soluzione efficace per unità mediche, sistemi scolastici e applicazioni aziendali
- Permette di eseguire il backup e la copia di dati, foto e video dalle schede di memoria al computer di casa

Features

- Il lettore multischede USB 3.0 (5 Gbps) trasmette video, immagini e file a velocità ultra-elevate
- Supporta la tecnologia UHS-II con velocità di trasferimento fino a 312 MB/s
- Lettura e scrittura multischede per la maggior parte delle schede standard, tra cui: SecureDigital®, Micro SD, Compact Flash®, Memory Stick®, ecc.
- Supporto High Capacity/eXtended Capacity
- Il design a 5 slot consente trasferimenti di file simultanei per un massimo di 4 schede di memoria
- Alimentato direttamente dalla porta USB 3.0 con accesso USB frontale
- Comprende un cavo USB IDC integrato
- Installazione di driver o software non necessaria

| | | |
|---------------------|--|--|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | ID chipset | Realtek - RTS5321 |
| | Interfaccia | USB 3.0 |
| | Numero di unità | 2 |
| | Tipo bus | USB 3.0 |
| Prestazioni | Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps |
| | Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| | Tipo memoria multimediale | SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) SDHC (Secure Digital High Capacity) Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) CF (scheda Compact Flash I/II) HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card) MS/MS Pro (chiavetta USB/chiavetta USB Pro) MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo HS-MS (High Speed Memory Stick) MSXC (chiavetta USB eXtended Capacity) MS Micro (Scheda Memoria micro USB) MS MG (chiavetta USB con MagicGate) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Connettore/i | Connettori host | 1 - IDC (20 pin, USB 3.0, header scheda madre) |
| | Connettori unità | 2 - Slot SD/MMC 1 - Slot per Scheda Memoria /Slot Pro per Scheda Memoria 1 - MicroSD 1 - Slot CompactFlash (50 pin) 1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) |
| Software | Compatibilità con sistemi operativi | Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario |
| Indicatori | Indicatori LED | 2 - Alimentazione e accesso |
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Umidità | 15% ~ 85% RH |
| Caratteristiche fisiche | Altezza prodotto | 0.9 in [24 mm] |
| | Colore | Nero |
| | Larghezza prodotto | 3.9 in [100 mm] |
| | Lunghezza prodotto | 4.6 in [118 mm] |
| | Peso prodotto | 8.8 oz [250 g] |
| | Tipo enclosure | Acciaio e plastica |
| Informazioni confezione | Peso spedizione (confezione) | 11 oz [312 g] |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - Lettore Multischede USB 3.0 |
| | | 4 - Viti di montaggio |
| | | 1 - Guida di avvio rapido |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.