


产品参数表

规格



TeSys Deca 电动机断路器附件 , 4抽头, 间距: 45mm



GV2G445

主要信息

产品系列	Linergy
产品名称	FT
产品短名	GV2G
产品类型	梳状母排
附件/独立安装部件类别	接线附件
极数	3P
适用范围	TeSys Deca TeSys GV2 TeSys K TeSys U
插口数量	4
约定发热电流 [I _{th}]	63 A
相间距	45 mm

补充信息

安装位置	在终端上
额定绝缘电压[U _I]	690 V
宽度	179 mm
净重	0.077 kg

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1.000 cm
Package 1 Width	3.500 cm
Package 1 Length	18.000 cm
Package 1 Weight	78.000 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	15.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	4.930 kg

Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	1920
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	165.460 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明 RoHS/REACH

健康安全绩效

Reach (不含 Svhc)

无有毒重金属

无汞

Rohs 豁免信息 [是](#)

认证与标准

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 符合
[欧盟ROHS声明](#)


中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)

环境披露 [产品环境文件](#)

流通资料 [产品使用寿命终期信息](#)

Dimensions Drawings

Sets of Busbars GV2G445, GV2G454, GV2G472, with Terminal Block GV2G05



	l	p
GV2G445 (4 x 45 mm)	179	45
GV2G454 (4 x 54 mm)	206	54
GV2G472 (4 x 72 mm)	260	72

Number of tap-offs	a			
	5	6	7	8
GV2G445	224	269	314	359
GV2G454	260	314	368	422
GV2G472	332	404	476	548