

## CARACTERÍSTICAS

- Lámpara suministrada
- Disponible en unidades individuales y dobles, 4ft cuerpo y 5ft cuerpo
- Hasta un 40% de ahorro de energía
- Completo con controlador LED

## Barra de fijación de luz anticorrosiva de LED de 40 W RS Pro, barra sencilla, lámpara 1, anticorrosivo, 1,565 m de longitud, IP65

RS Código RS: 795-9782



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas

líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción de producto

La conexión no corrosiva de montaje en superficie de LED RS Pro IP65 dispone de base de ABS, controlador de policarbonato, pinzas de acero inoxidable y se suministra con argollas de suspensión y soporte de montaje de acero inoxidable. La luminaria consume hasta un 40 % menos de energía que las luminarias tradicionales, al tiempo que reduce el mantenimiento y las emisiones de carbono. Las aplicaciones ideales de esta luminaria LED no corrosiva son en entornos exigentes y áreas con alta humedad, como áreas industriales, garajes y talleres.

Esta gama de plafones incluye lo siguiente:

Armazón único

[7959782](#) - 40 x 1 W LED Anticorrosive Light Fitting

[7959785](#) - 24 x 1 W LED Anticorrosive Light Fitting

Armazón doble

[7959788](#) - 24 x 2 W LED Anticorrosive Light Fitting

[7959791](#) - Led de 40 W Anticorrosive

## Especificaciones generales

<b>Tipo</b>	Armazón único
<b>Número de lámparas</b>	1
<b>Tono de color</b>	Blanco frío
<b>Tipo de lámpara</b>	LED
<b>Temperatura de color</b>	5500K
<b>Horas de vida</b>	30000h
<b>Anticorrosivo</b>	Sí
<b>PIR incluido</b>	No
<b>Aplicaciones</b>	Las luces de techo son un tipo muy común de luminarias que se pueden instalar en el techo en: Áreas industriales; aparcamientos de varias plantas; talleres, almacenes y fábricas; garajes
<b>CRI</b>	70
<b>Atenuable</b>	Sí

### Especificaciones eléctricas

Vataje	40W
--------	-----

### Especificaciones mecánicas

Longitud	1.565m
Anchura	93mm
Profundidad	100mm
Salida de lúmenes	3860lm

### Categoría de protección

Índice de protección IP	IP65
-------------------------	------

### Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	Certificado de conformidad RoHS
------------------------------	---------------------------------

