

HC-STA-B24-HHFS-BLANK-EL-AL - 壳体

1419957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419957>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 B24，适用单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，可定制，高度: 76 mm，电缆密封: 无，标准，没有用于螺钉连接的螺纹开口

产品描述

插头外壳，无螺纹

优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

商业数据

订货号	1419957
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APB
产品关键代码	AF7APB
目录页面	页码634 (C-2-2019)
GTIN	4055626201313
单件重量（含包装）	296 g
单件重量（不含包装）	296 g
原产地	CN

HC-STA-B24-HHFS-BLANK-EL-AL - 壳体

1419957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419957>



技术数据


说明

概述	适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯
概述	亦可提供带粉末涂层或有颜色的型号：1373235 HC-STA-B24-HHFS-BLANK-EL/...

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	插头外壳
应用	标准
类型	B24
型号	高型设计
电缆出口	可定制
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	44 mm
高度	76 mm
长度	120 mm

材料规格

外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层

机械特性

机械参数

锁紧类型	针脚
------	----

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
	IP67
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
冲击强度	IK08
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B24-HHFS-BLANK-EL-AL - 壳体


1419957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419957>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-STA-B24-HHFS-BLANK-EL-AL - 壳体



1419957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419957>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419957>

DNV
认证ID: TAE000037S

EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-STA-B24-HHFS-BLANK-EL-AL - 壳体



1419957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419957>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	5.036千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn