

Série W
WAP 16+35 WTW 2.5-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

L'étendue de la gamme et la diversité des produits qui vont de 0,05 mm² jusqu'à 300 mm² offrent de nombreuses possibilités d'applications. De l'acier durci pour les forces mécaniques et du cuivre de haute qualité recouvert d'étain pour obtenir la meilleure conductibilité. Tous les matériaux sont testés selon les nouvelles normes environnementales et conformes RoHS.

Informations générales de commande

Type	WAP 16+35 WTW 2.5-10
Référence	1050100000
Version	Série W, Flasque de fermeture, Séparateur
GTIN (EAN)	4008190079901
Cdt.	20 pièce(s)

Fiche de données

Série W WAP 16+35 WTW 2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	1,5 mm	Hauteur	56 mm
Profondeur	49,5 mm	Poids net	4,618 g

Températures

Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C
--	--------	--	--------

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Version	Flasque de fermeture
------------------------	----------------	---------	----------------------

Dimensions

Décalage TS 35	81,5 mm
----------------	---------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Famille de produits	Série W	Rail profilé	aucune
---------------------	---------	--------------	--------

Classifications

ETIM 3.0	EC000886	UNSPSC	30-21-18-27
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 7.1	27-14-11-33		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

STEP	1050100000_09288_WAP_16+35_WTW_2.5-10_BL_STP.stp
------	--