

## 特点

- 由于它们是塑料存储箱、因此易于使用 清洁并保持卫生
- 由聚丙烯制成
- 面板不包括墙壁固定件 - 不提供
- 百叶板具有环氧粉涂层、可提供保护 温度或湿度变化
- 该面板具有独特的双锯齿状百叶窗、可提供额外强度 适用于各种存储需求、从大负荷到 轻型耗材

## RS Pro panel 存储装置百叶板、 438mm x 914mm 、蓝色、绿色、 红色、黄色

RS 号: 257-6997



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro bin 存储装置是简单有效的塑料存储盒、设计用于满足各种应用。存储箱配有百叶板、可用于墙壁安装、这在各种环境中提供了节省空间的解决方案。RS Pro 将这些塑料箱由聚丙烯制成、以确保它们快速、轻松地清洁、即使是最繁忙的工作空间也能如此。

提供四种不同的尺寸：

- [257-6997](#) 高度 438 mm x 宽度 914 mm - 箱子提供 8 x 黄色、8 x 蓝色、8 x 红色和 8 x 绿色
- [257-7007](#) 高 946mm x 宽 914mm - 箱子提供 8 x 黄色、6 x 红色、12 x 蓝色和 4 x 绿色
- [223-7478](#) 高 946mm x 宽 914mm - 箱体提供 8 x 黄色、12 x 红色、8 x 蓝色和 2 x 绿色
- [223-7462](#) 高 946mm x 宽 457mm - 箱子提供 4 x 黄色、6 x 红色、4 x 蓝色和 1 x 绿色
- [223-7456](#) 高 438mm x 宽 457mm - 箱子提供 8 x 黄色、4 x 蓝色、4 x 红色和 4 x 绿色

## 一般规格

类型	百叶板
箱材料	pp
颜色	蓝色、绿色、红色、黄色
适合与一起使用	尺寸 2.
总数 (荷兰)	96
表面	环氧粉涂层
应用	可用于办公室、商店、车间、实验室、医院和仓库、甚至用于家中置物台

### 机械规格

兼容的纸槽尺寸	2
百叶板尺寸	438mm x 914mm

外部尺寸	
尺寸	165mm x 100mm x 75mm
总高度	75mm
总宽度	100mm
总深度	165mm

百叶窗数量	
宽度	12.
高度	8

### 认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------

BIN KIT REF.	Qty / Louvred Panel Size – H x W(mm)	RS Stock No.	No. Of Louvres		Total (NL) No. of Louvres	KIT CONTENTS – Bin Sizes/Bin Qty/Bin Colour					
			Width	Height		SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5	SIZE 6
						L90x W100x H50mm	L165x W100x H75mm	L240x W150x H132mm	L350x W205x H132mm	L350x W205x H182mm	L375x W420x H182mm
<b>BIN KIT 1</b>	1 x 438 x 457	<b>223-7456</b>	6	8	<b>48</b>	8 x Yellow	4 x Blue 4 x Red 4 x Green	-	-	-	-
<b>BIN KIT 2</b>	1 x 946 x 457	<b>223-7462</b>	6	18	<b>108</b>	-	4 x Yellow	6 x Red	4 x Blue	-	1 x Green
<b>BIN KIT 3</b>	1 x 946 x 914	<b>223-7478</b>	12	18	<b>216</b>	-	8 x Yellow	12 x Red	8 x Blue	-	2 x Green
<b>BIN KIT 4</b>	1 x 946 x 914	<b>257-7007</b>	12	18	<b>216</b>	-	8 x Yellow	6 x Red	12 x Blue	4 x Green	-
<b>BIN KIT 5</b>	1 x 438 x 914	<b>257-6997</b>	12	8	<b>96</b>	-	8 x Yellow 8 x Red 8 x Blue 8 x Green	-	-	-	-