

## CARACTERISTIQUES

- Disponible avec 2, 3, 4 et 5 marches
- Le tout est fourni avec des roulettes à ressort rétractables
- Fabriqué en acier offrant une excellente durabilité
- Doubles mains courantes pour une plus grande sécurité de l'opérateur
- Roulettes pivotantes de 50 mm
- Fourni avec des marches antidérapantes en caoutchouc côtelé et une plate-forme
- Bleu à revêtement poudré

## Marches en acier à 2 voies de RS Pro, hauteur de plate-forme de 0,508 m, bleu

RS code commande : 909-7066



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Présentation de la roue de sécurité sur les marches de RS Pro, une gamme d'étages de sécurité mobiles et de haute qualité, idéale pour une utilisation dans une large gamme d'environnements pour travailler en hauteur et accéder à des environnements plus élevés. La conception robuste est fabriquée en acier, offrant une excellente durabilité avec des marches en caoutchouc nervurées et une plate-forme pour une meilleure prise en main. Les marches bénéficient de roulettes rétractables à ressort placées dans un couvercle en acier, ce qui permet de manœuvrer facilement les marches tout en maintenant la stabilité lorsque le poids est appliqué pendant l'utilisation. Les marches sont également dotées d'un rail manuel de sécurité, ajoutant un niveau de sécurité supplémentaire lors de l'utilisation. Les marches sont disponibles avec une gamme de marches (pas), y compris 2, 3, 4 et 5.

Quelles sont les tailles disponibles ?

- 2 voies : [9097066](#)
- 3 voies : [6693730](#)
- 4 voies : [6693734](#)
- 5 voies : [9097075](#)

## Caractéristiques

<b>Nombre d'étapes</b>	2
<b>Matériau</b>	Caoutchouc côtelé, acier
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Applications</b>	Vente au détail, entrepôt, distribution, maison, bureau

## Spécifications mécaniques

<b>Dimensions hors tout</b>	1 185 mm x 580 mm x 315 mm
<b>Hauteur totale</b>	1185mm
<b>Largeur totale</b>	580mm
<b>Profondeur totale</b>	615mm
<b>Poids</b>	12kg

Dimensions de la plate-forme	
Hauteur	508mm
Largeur de bande Top	380mm
Profondeur de bande supérieure Top	280mm



No. Of Treads	Overall H x W x D (mm)	Tread W x D (mm)	Top Tread W x D (mm)	Platform Height (mm)	Average Working Height (mm)	RS Stock No
2	1185 x 580 x 615	380 x 180	380 x 280	508	2000	9097066
3	1440 x 635 x 805	380 x 180	380 x 280	795	2320	6693730
4	1745 x 610 x 1010	380 x 180	380 x 280	1045	2570	6693734
5	1940 x 580 x 1120	380 x 180	380 x 280	1270	2770	9097075