



Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Adaptateur fibre optique multimode
Équipement inclus	Sans vis
Couleur	Beige
Type d'emballage	Sachet
Quantité du lot	1

Complémentaires

Nombre d'accouplements minimum	200 cycle
Diamètre fibre optique	50/125 µm
Performance optique	OM1 OM2
Type de connecteur	SC simplex
Matière	Bronze de phosphore: virole
Mode de fixation	Par clips Vis
Largeur	22,1 mm
Hauteur	9,4 mm
Longueur	27,6 mm
Région cible	Europe

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...85 °C
Température ambiante de stockage	-25...85 °C
Normes	Adaptateur SC: TIA/EIA-604-3 Adaptateur SC: CEI 61754-4 Ed.2 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises