

WP-SC HF 21 - 电缆保护端套管

3241019

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241019>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电缆保护端套管，标识材料: PP，颜色: 灰色，阻燃等级符合UL 94: HB，内径: 14.5 mm



商业数据

订货号	3241019
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AF7DSA
产品关键代码	AF7DSA
目录页面	页码593 (C-3-2019)
GTIN	4046356711517
单件重量 (含包装)	1.422 g
单件重量 (不含包装)	1.422 g
原产地	DE

WP-SC HF 21 - 电缆保护端套管

3241019

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241019>



技术数据

产品属性

产品类型	保护盖
------	-----

尺寸

直径	21 mm
----	-------

内部尺寸

内径	14.5 mm
----	---------

材料规格

标识材料	PP
阻燃等级，符合UL 94	HB
材质	无卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-10 °C ... 110 °C
-----------	-------------------

WP-SC HF 21 - 电缆保护端套管

3241019

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241019>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316
ECLASS-12.0	27430316

ETIM

ETIM 9.0	EC000519
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

WP-SC HF 21 - 电缆保护端套管

3241019

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241019>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn