



Principales

Gamme	Merten
Type de produit ou équipement	Détecteur de présence
Présentation du produit	Produit complet
Nuance de la couleur	Blanc polaire (RAL 9010)

Complémentaires

Application	Éclairage
Type de technologie	Électronique
Montage de l'appareil	Saillie
Matière	Thermoplastique
Finition de la surface	Brillant
Tension assignée de service (Us)	230 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant assigné d'emploi	16 A
Type de protection	Protection de zone de glissement
Réglage de l'intensité lumineuse	3...1000 lx
Plage de temporisation	1 s...8 min
Hauteur de montage	2,5 m
Degré de protection (IP)	IP55

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.