

BLOUSE EUROSTAT

50-100-20xx

Les boutons sont recouverts de tissu afin d'éviter l'exposition des pressions métalliques.

Propriétés

Tissu : 33 % coton, 63 % polyester, 4 % fibre conductrice
 Maillage conducteur : 4 x 4 mm
 Poids : 125 g/m²
 Durabilité : 50 lavages à 30°C
 Couleur: blanc
 Matière des boutons : Cuivre, surface plaquée avec du chrome

Propriétés électriques

Résistance de surface : < 10⁸ Ω
 Temps de décharge : 1000 V à 100 V < 2 secondes
 Logo ESD : sur la manche
 Conforme à : IEC 61340-5-1 et IEC 61340-5-2

Taille, dimensions et référence

Référence version en blanc	Taille	Dimensions
51-100-2010	XS	85 cm
51-100-2015	S	86 cm
51-100-2020	M	89 cm
51-100-2025	L	92 cm
51-100-2030	XL	95 cm
51-100-2035	XXL	98 cm
51-100-2040	3XL	100 cm
51-100-2045	4XL	102 cm



Options

Logo de votre société sur demande
 Autres couleurs disponibles :

