

HC-B-G-M32-PLRBK - 电缆密封

1407671

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407671>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

EVO塑料电缆密封接头，带卡口式连接，用于B系列外壳，尺寸M32，电缆直径：11 mm ...
21 mm



商业数据

订货号	1407671
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APL
产品关键代码	AF7APL
目录页面	页码604 (C-2-2019)
GTIN	4046356776394
单件重量 (含包装)	55.4 g
单件重量 (不含包装)	55.4 g
原产地	PL

HC-B-G-M32-PLRBK - 电缆密封

1407671

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407671>



技术数据

安装

组装说明

卡口式连接最多可拆卸3个

产品属性

产品类型	电缆螺钉密封件
导线数	1
螺钉连接类型	M32
屏蔽	无

尺寸

尺寸图	
宽度	48.8 mm
高度	76 mm
深度	69.5 mm
接合螺母扳手规格	30 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
标识材料 压力螺丝	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0 / V2
密封材料 O形圈	NBR
密封材料 电缆密封件	NBR
螺钉连接材料	PA

电缆/电线

电缆外径 电缆1

11 mm ... 21 mm

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
壳体等级 (NEMA)	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C

HC-B-G-M32-PLRBK - 电缆密封


1407671

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407671>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-B-G-M32-PLRBK - 电缆密封

1407671

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407671>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407671>

DNV

认证ID: TAE000037S



cUL认证

认证ID: E255026



UL认证

认证ID: E255026



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-G-M32-PLRBK - 电缆密封

1407671

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407671>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-B-G-M32-PLRBK - 电缆密封

1407671

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407671>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

EF3.0 气候变化

CO2e 千克

0.386千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱)邮编: 211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn