
**PE30-XL** **Roulement auto-aligneur**

Roulements auto-aligneurs PE, bague extérieure cylindrique, avec bague d'alignement en acier, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

X-life**Information technique****dimensions principale & données de performance**

d	30 mm	Alésage
D	72 mm	Diamètre extérieur
U	37,2 mm	Largeur
C _r	19.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	480 N	Limite à la fatigue, radiale
m	0,49 kg	Poids

Dimensions

A	21 mm	Largeur, bague extérieure
C ₁	14,4 mm	Distance rainures de bague
	0,2 mm	Tolérance haute de la distance de la rainure circulaire
b	1,9 mm	Largeur rainure
	0,3 mm	Largeur d'écrou tolérance haute
D ₁	68,8 mm	Diamètre de rainure
	-0,5 mm	Diamètre d'écrou tolérance basse

facteurs de calcul

f ₀	13,8	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------



information additionnelle

RAE30-XL-NPP-B

Désignation roulement

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique