

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 连接电缆

2905263

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905263>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

预制圆形屏蔽电缆; 控制器: PLC logic (连接至DIN导轨连接器); 连接 1 : COMBICON插头式连接器 (1x 3-位置); 连接 2: COMBICON插头式连接器 (1x 5-位置); 电缆长度: 0.3 m



商业数据

订货号	2905263
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CK26Z3
产品关键代码	CK26Z3
目录页面	页码435 (C-5-2019)
GTIN	4046356958882
单件重量 (含包装)	15.4 g
单件重量 (不含包装)	15.4 g
原产地	DE

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 连接电缆

2905263

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905263>



技术数据

说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
--------	--

产品属性

产品类型	适配器电缆
------	-------

连接数据

现场侧

连接方式	COMBICON插头式连接器
剥线长度	7 mm
螺纹	M2
连接量	1
位数	5
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	28 ... 16

控制系统侧

连接方式	COMBICON插头式连接器
剥线长度	6 mm
连接量	1
位数	3
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 0.5 mm²
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 0.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 20

尺寸

长度	0.3 m
----	-------

电缆/电线

电缆长度	0.3 m
------	-------

PVC，灰色 [500]

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 连接电缆



2905263
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905263>

尺寸图	
电缆重量	29 kg/km
位数	3
屏蔽	无
光缆类型	PVC，灰色 [500]
导线型号	预制圆形屏蔽电缆
导线结构 信号线	14x 0.15 mm
AWG，信号线	24
导线横截面	3x 0.25 mm² (信号线路)
线径，包括绝缘层	1.17 mm ±0.05 mm
电缆外径	4.20 mm ±0.15 mm
外护套，材料	PVC
外护套，颜色	灰色 RAL 7001
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PVC
单线，颜色	棕色、蓝色、黑色
厚度，绝缘	≥ 0.23 mm (线芯绝缘)
厚度，外部护套	≥ 0.76 mm
总绞线	3线，绞合
最大导线电阻	最大 79 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻	≥ 100 MΩ*km (20 °C时)
额定电压，电缆	≥ 300 V
测试电压	≤ 3000 V
最小弯曲半径，固定式安装	13 mm
无卤素	否
阻燃	符合UL 2464标准
阻油性	符合DIN EN 60811-2-1
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-25 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

认证

UKCA	
证书	UKCA合规

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 连接电缆


2905263

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905263>



图纸

示意图



PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 连接电缆



2905263

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905263>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905263>

EAC

认证ID: RU*-DE.HB*35.B00385

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 连接电缆



2905263

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905263>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242220
ECLASS-12.0	27242220
ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 连接电缆

2905263

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905263>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn