


Han PE-module male crimp 16qmm



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 001 3072
规格	Han PE-module male crimp 16qmm
浩亭电子目录	https://harting.com/09140013072

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® PE 模块
模块尺寸	单模块

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
针数	1
包装内容	2个PE模块 1个插针压板 1根压接针

技术参数

导体截面积	16 mm²
线芯外径	≤14.5 mm
接触电阻	≤0.3 mΩ
剥线长度	19 mm
拧紧力矩	2 Nm
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	锌压铸，镀镍
--------	--------



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

商业数据

包装尺寸	1
净重	75.8 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140184893
eCl@ss	27440217 工业连接器的模块 (电源/信号) 。
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552