

A250 - Tergus Glove

Collection: Drivers & Riggers

Gamme: Protection des mains

Matériaux: Peau de chèvre, Coton, Polyester, Elastique

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12

Emballage extérieur: 180

information produit

Gant en cuir de chèvre avec fermeture par bandes auto-agrippantes, dos en coton et bouts des doigts renforcés. Convient aux applications industrielles légères.

Drivers & Riggers

Une des meilleures ventes de gants à l'échelle mondiale, la gamme Drivers et Riggers offre une grande sélection de gants de travail en cuir véritable et synthétique de première qualité. Cette offre à l'utilisateur le meilleur de respirabilité, durabilité, de confort et de dextérité.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (3142X)



Caractéristiques

- En cuir de chèvre résistant de haute qualité
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Convient aux applications industrielles légères
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A250 - Tergus Glove

Code Douanier: 4203291000

Laboratoire d'essai

SGS FIMKO Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 0598)

Takomotie 8

, Finland

Contact: sgs.fimko@sgs.com

N° de certificat: FI20/965868

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A250BKRXL	Noir	56.0	30.0	28.0	0.0880	0.0470	5036108201631	15036108687586