

VIP-2/PT/HD15SUB/F - 端子模块

2904272

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904272>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

VARIOFACE模块，带插拔式连接器和高密度D-SUB孔式连接器，可安装在NS 35导轨上，15位



商业数据

订货号	2904272
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK2122
产品关键代码	DK2122
目录页面	页码558 (C-5-2019)
GTIN	4046356814812
单件重量 (含包装)	91 g
单件重量 (不含包装)	91 g
原产地	US

VIP-2/PT/HD15SUB/F - 端子模块

2904272

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904272>



技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
产品系列	VARIOFACE Professional
位数	15

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

额定电压 U_N	25 V AC 60 V DC
每条支路的最大载流量	1 A
额定过电压	1.2 kV

连接数据

接口1 (控制层)

连接方式	高密度D-SUB接线板
螺纹	UNC 4-40
连接量	1
位数	15

接口2 (现场侧)

连接符合标准	IEC / EN
连接方式	直插式连接
剥线长度	8 mm
位数	16
刚性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 12

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

尺寸

产品尺寸

宽度	46.9 mm
高度	72.1 mm
深度	46.6 mm

材料规格

VIP-2/PT/HD15SUB/F - 端子模块

2904272

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904272>



颜色	灰色 (RAL 7042)
外壳绝缘材料	聚酰胺PA非加强型

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 70 °C

标准和规范

标准/规程	EN 50178
-------	----------

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载) , 确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时 , 必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
--------	--


VIP-2/PT/HD15SUB/F - 端子模块

2904272


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904272>



图纸



电路图



通用电路图

VIP-2/PT/HD15SUB/F - 端子模块

2904272

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904272>



认证

若要下载证书, 请访问产品详情页: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904272>

	CSA				
	认证ID: 2122203	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
		105 V	1 A	26 - 14	-

	cUL认证				
	认证ID: E238705	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
		125 V	1 A	26 - 14	-

	UL认证				
	认证ID: E238705	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
		125 V	1 A	26 - 14	-

	CSAus				
	认证ID: 2122203	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
		105 V	1 A	28 - 14	-

VIP-2/PT/HD15SUB/F - 端子模块

2904272

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904272>



分类

ECCLASS

ECCLASS-13.0	27141152
ECCLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/PT/HD15SUB/F - 端子模块

2904272

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904272>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	4eedbdf5-6a2c-405b-a7e4-4e21ecbc1841

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn