



Principale

Range	Linergy
Product name	FH
Tipo di prodotto o componente	Pettine di distribuzione
Categoria accessori	Accessori collegamento
Numero di poli	4P
Numero di vie	A 12 vie per outgoer, tipo : N + L con 18 mm passo
Distance between way	36 mm
Marcatura	N L1 N L2 N L3
Tipo di connettore	Tooth
Numero totale di moduli (18 mm)	24

Complementare

Tipologia del prodotto	Uncuttable
Corrente nominale [In]	100 A 40 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue]	415 V AC
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V AC conforme a IEC 61439-2
Versione	Orizzontale
Passi 9 mm	48
Larghezza	430 mm
Colore	Grigio antracite (RAL 7016)
Compatibilità gamma	Acti 9
Compatibilità prodotto	IC60 IID ISW-NA IK60 IID K ISW switch disconnecter

Ambiente

Standard	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistenza al fuoco	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1