

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs d'affichage électronique

	Paramètre	Paramètre ou valeur et précision			Unité
1.	Nom ou marque commerciale du fournisseur.	ABUS Security Center			
	Adresse du fournisseur.	Compliance, Linker Kreuthweg 5, 86444 86444, Af-fing, DE			
2.	Référence du modèle	TVAC10002			
3.	Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)	A			
4.	Puissance appelée en mode marche en SDR	10,0			W
5.	Classe d'efficacité énergétique pour la haute gamme dynamique (HDR)	A			
6.	Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant	12,0			W
7.	Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant	2,0			W
8.	Puissance appelée en mode veille, le cas échéant	s.o.			W
9.	Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant	0,0			W
10.	Catégorie de dispositif d'affichage électronique	Moniteur			
11.	Rapport de taille	4	:	3	
12.	Résolution d'écran	1 024	x	768	pixels
13.	Diagonale de l'écran	26,4			cm
14.	Diagonale de l'écran	10			pouces
15.	Surface visible de l'écran	10,0			dm²
16.	Technologie d'affichage utilisée	LED LCD			
17.	Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible	Non			
18.	Capteur de reconnaissance vocale disponible	Non			
19.	Capteur de présence disponible	Non			
20.	Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut)	60			Hz
21.	Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché)	2			Années
22.	Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (à compter de la date de fin de commercialisation)	2			Années
23.	Assistance produit minimale garantie	3			Années
	Durée minimale de la garantie générale offerte par le fournisseur	3			Années
24.	Type d'alimentation	Interne			
25.	Alimentation externe (incluse dans l'emballage du produit)				

	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Tension d'entrée	-	V
	<i>iii</i>	Tension de sortie	-	V
26.	Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans l'emballage du produit)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Tension de sortie requise	-	V
	<i>iii</i>	Intensité du courant à fournir (minimale)	-	A
	<i>iv</i>	Fréquence du courant requise	-	Hz

Numéro d'enregistrement EPREL: 2562414 Modèle mis sur le marché de l'Union du 17/11/2025.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2562414
Fournisseur: ABUS Security Center GmbH & Co. KG (Fabricant) Site web: https://abus.com		
Service après-vente: Nom: Compliance Site web: www.abus.com Courriel: material.compliance@abus-sc.com Téléphone: 08207 959900 Adresse: Linker Kreuthweg 5 86444 86444, Affing Allemagne		