

Scheda prodotto

Caratteristiche

OVA38362

EXIWAY EASYLED - LED - IP65 - Standard -
Non permanente (SE) - 1h - 170lm -11weq



Presentazione

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gamma | Exiway |
| Nome del prodotto | Exiway Easyled |
| Tipo di prodotto o componente | Apparecchio di illuminazione di emergenza |
| Applicazione | Illuminazione |
| Funzione | Standard |
| Alimentazione | Non Permanente |
| Numero di batterie | 1 4,8 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio) |
| Colore | Bianco |
| Sorgente luminosa | LED LED 11 W |
| Colore sorgente luminosa | Bianco |
| Copertura | Trasparente |
| Informazioni aggiuntive dispositivo | Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecom. Teleur |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|---|
| Compatibilità gamma | TBS controllo a distanza |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 220...230 V CA 50/60 Hz |
| Potenza assorbita in VA | 2,5 VA |
| Potenza assorbita in W | 1,6 W |
| Assorbimento [A] | 10 mA |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Autonomia | 1 h |
| Tempo di ricarica | 12 H |
| Flusso luminoso | 170 lm |
| Tipo di vetro | Schermo trasparente serigrafato |
| Materiale | Alloggiamento: plastica Copertura: plastica |
| Montaggio dispositivo | Parete a soffitto Filoghiera in controsoffitto Filoghiera parete Parete parete |
| Altezza | 116 mm |
| Larghezza | 292 mm |
| Profondità | 37 mm |
| Peso prodotto | 0,48 kg |

Ambiente

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Grado di protezione IK | IK07 |
| Temperatura ambiente operativa | 0...40 °C |
| Resistenza al fuoco | 850 °C |
| Certificazioni prodotto | ENEC |
| Norme di riferimento | EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------|-----|
| Tipo unità imballo 1 | PCE |
|----------------------|-----|

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|--|
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|