



Behuizing voor Commandoapparaten, 22 mm, rond,  
 Behuizingsmateriaal kunststof, Bovenste gedeelte van het huis geel,  
 1 bedieningsplaats kunststof, Bedieningsplaats centraal,  
 A=NODSTOP-paddestoelrukknop rood, 40 mm, draaiontgrendeld,  
 1 NC, 1 NO, Schroefaansluiting, Bodembevestiging, boven en onder  
 telkens 1 x M20

Figure similar

<b>productmerknaam</b>	SIRIUS ACT
<b>productbenaming</b>	Behuizing
<b>producttypebenaming</b>	3SU1
<b>bestelnr. fabrikant</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• van de bijgeleverde contactmodule</li> <li>• van de bijgeleverde contactmodule op de bedieningsplaats A 1</li> <li>• van de bijgeleverde contactmodule op de bedieningsplaats A 2</li> <li>• van de bijgeleverde LED-module</li> <li>• van de bijgeleverde houder</li> <li>• van de bijgeleverde houder op de bedieningsplaats A</li> <li>• van de bijgeleverde bediening</li> <li>• van de bijgeleverde bediening op de bedieningsplaats A</li> <li>• van de bijgeleverde lege behuizing</li> </ul>	<p>A1 = 3SU1400-2AA10-1CA0  <a href="#">3SU1400-2AA10-1CA0</a></p> <p><a href="#">3SU1400-2AA10-1BA0</a></p> <p>A1 = 3SU1400-2AA10-1BA0              A = 3SU1500-0AA10-0AA0  <a href="#">3SU1500-0AA10-0AA0</a></p> <p>A = 3SU1000-1HB20-0AA0  <a href="#">3SU1000-1HB20-0AA0</a></p> <p><a href="#">3SU1801-0AA00-0AA2</a></p>

Behuizing

<b>uitvoering van de behuizing</b>	Bedieningsplaats in het midden
<b>vorm van het front van de behuizing</b>	vierkant
<b>materiaal van de behuizing</b>	kunststof
<b>aantal bedieningsplaatsen</b>	1
<b>productbestanddeel</b>	
• NOOD-HALT-apparaat	Ja
• beschermkraag	Geen
<b>kleur</b>	
• van het bovenste gedeelte van de behuizing	geel
<b>toestand bij levering</b>	
• als bouwset	Geen
• vooraf bedraad op montagerail	Geen
<b>bevestigingswijze van de behuizing</b>	verticaal

#### Activeringselement

<b>uitvoering van het bedieningselement</b>	Nood-halt-paddestoeldrukknop
geschiktheid voor gebruik NOODSTOP-schakelaar	Ja
<b>productuitrusting</b>	
• schakelblokkering	Geen
<b>productuitbreiding optioneel verlichtingsmiddel</b>	Geen
<b>kleur</b>	
• van het bedieningselement	Rood
<b>materiaal van het bedieningselement</b>	kunststof
<b>vorm van het bedieningselement</b>	rond
<b>aantal contactmodules</b>	2
<b>aard van de ontgrendeling</b>	A = draai-ontgrendeling

#### Frontring

<b>productbestanddeel frontring</b>	Geen
<b>uitvoering van de frontring</b>	Standaard

#### Houder

<b>materiaal van de houder</b>	Kunststof
--------------------------------	-----------

#### Weergave

<b>aantal LED-modules</b>	0
---------------------------	---

#### Algemene technische gegevens

<b>productfunctie</b>	
• het positief openen	Ja
• NOODSTOP-functie	Ja
• NOOD-HALT-functie	Ja
<b>beschermingsklasse IP</b>	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
<b>beschermingsklasse NEMA</b>	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12K, 13
<b>schokbestendigheid</b>	
• volgens IEC 60068-2-27	halve sinusgolf 50g / 11 ms

<ul style="list-style-type: none"> <li>• voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373</li> </ul>	categorie 1, klasse B
<b>trillingsbestendigheid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens IEC 60068-2-6</li> <li>• voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373</li> </ul>	10 ... 500 Hz: 5g categorie 1, klasse B
<b>referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009</b>	S
<b>referentiemarkering volgens EN 61346-2</b>	S
<b>continustroom van de leidingbeveiliging C-karakteristiek</b>	10 A; voor een kortsluitstroom kleiner dan 400 A
<b>continustroom van de DIAZED-smeltpatroon snel</b>	10 A
<b>continustroom van de DIAZED-smeltpatroon gG</b>	10 A
<b>bedrijfsspanning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bij AC <ul style="list-style-type: none"> <li>— bij 50 Hz nominale waarde</li> <li>— bij 60 Hz nominale waarde</li> </ul> </li> <li>• bij DC <ul style="list-style-type: none"> <li>— nominale waarde</li> </ul> </li> </ul>	5 ... 500 V 5 ... 500 V 5 ... 500 V

#### Hulpstroomkring

<b>uitvoering van het contact van de hulpcontacten</b>	Zilverlegering
<b>aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten</b>	1
<b>aantal maakcontacten voor hulpcontacten</b>	1
<b>aantal wisselcontacten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor hulpcontacten</li> </ul>	0

#### Aansluitingen/ klemmen

<b>uitvoering van de elektrische aansluiting</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• van modules en toebehoren</li> </ul>	Schroefaansluiting
<b>uitvoering van de elektrische aansluiting aan de behuizing</b>	Kabelgeleiding boven en onder elk 1 x M20
<b>aanhaalmoment van de bouten in de houder</b>	1 ... 1,2 N·m
<b>aanhaalmoment van de bevestigingsschroeven in het behuizingsdeksel</b>	1,5 ... 1,7 N·m
<b>aanhaalmoment</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bij schroefaansluiting</li> </ul>	0,8 ... 0,9 N·m

#### Interfaces

<b>uitvoering van de interface</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor communicatie</li> </ul>	zonder
--	--------

#### Omgevingsomstandigheden

<b>omgevingstemperatuur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tijdens bedrijf</li> <li>• tijdens opslag</li> </ul>	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
---	----------------------------------

milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ... 95%, geen vochtslag tijdens het bedrijf toegestaan voor alle apparaten achter het frontpaneel)

### Inbouw/ bevestiging/ afmetingen

<b>bevestigingswijze</b>	
• van modules en toebehoren	Bodembevestiging
<b>hoogte</b>	85 mm
<b>breedte</b>	85 mm
<b>diepte</b>	109 mm
<b>vorm van de inbouwopening</b>	rond

### Toebehoren

<b>aantal opschriftplaatjes</b>	0
<b>aantal inlegplaatjes</b>	0

### Approbaties/ certificaten

#### General Product Approval



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

#### Test Certificaten

#### Marine / Shipping

[Type Test Certificaten/Test Report](#)



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

#### Marine / Shipping

#### other



DNVGL.COM/AF

[Confirmation](#)

### Verdere informatie

**Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)**

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (online-bestelsysteem)**


<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3SU1801-0NP00-2AA2>

**CAX-online-generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-0NP00-2AA2>

**Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3SU1801-0NP00-2AA2>



Laatste wijziging:

02-10-2019