

UCS CS 5018 - 叠加适配器

1029039

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029039>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于叠加若干个同一尺寸 UCS 外壳的适配器；材料：TPE-U；颜色：蓝绿色，类似 RAL 5018；使用外壳上的螺孔固定



商业数据

订货号	1029039
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACFCAZ
产品关键代码	ACFCAZ
GTIN	4055626529998
单件重量（含包装）	13.4 g
单件重量（不含包装）	13.4 g
原产地	DE

UCS CS 5018 - 叠加适配器

1029039

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029039>



技术数据

说明

组装说明	请参阅下载区内的应用说明。
------	---------------

产品属性

产品类型	安装材料
外壳类型	通用型外壳
壳体系列	UCS
带通风口	否

尺寸

宽度	18 mm
高度	18 mm
深度	21.5 mm

材料规格

颜色 (外壳)	青绿色绿色 (RAL 5018)
阻燃等级, 符合UL 94	V2
CTI符合IEC 60112	600
绝缘材料	TPE-U
外壳材料	TPE-U
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件

要达到的最大IP编码	IP40
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	95 %

安装

安装类型	卡接
------	----

包装规格

包装类型	PE袋
------	-----

1029039

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029039>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UCS CS 5018 - 叠加适配器

1029039

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029039>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn