

74 02 200 T

Kracht-zijsnijtang met bevestigingshaak



- Voor zeer hoge en duurzame belasting
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, ook pianodraad
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, meerstaps oliegehard
- Tang met bevestigingshaak om een valveiligheid aan te brengen




20 % krachtbesparing

in vergelijking met gewone zijsnijtang van dezelfde lengte.

Met gesmede scharnieras

Artikel-nr.	74 02 200 T
EAN	4003773080084
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valveiligheid aan te brengen
Type	0
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm	4,2
Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm	3,0
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter) Ø mm	2,5
Lengte mm	200
Gewicht netto g	305



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen