

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 导轨安装支架



1404215

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404215>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



重载导轨安装支架，上部支架，适配双锁扣，配套带双锁扣的HC-CIF...BFWD..下部支架或HC-CIF...BFFD..下部支架，用于两种B6型插芯，带M4螺钉（3 mm内六角螺钉头），适用于NS35/7,5 DIN导轨

优势

- 稳定的金属型号
- 可使用底部开口的预安装电缆铠装线
- 即使安装略有倾斜时PE也可实现安全容性

商业数据

订货号	1404215
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AHB
产品关键代码	AF7AHB
目录页面	页码685 (C-2-2019)
GTIN	4046356681872
单件重量（含包装）	114.9 g
单件重量（不含包装）	117.3 g
原产地	PL

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 导轨安装支架

1404215

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404215>



技术数据

产品属性

产品类型	导轨安装支架
类型	用于2xB6
固定螺钉	M4内六角螺钉，扳手尺寸：3 mm

尺寸

尺寸图	
宽度	56 mm
高度	49 mm
长度	150.2 mm

材料规格

标识材料	铝模铸，无镀层
锁扣材料	钢，镀锌

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

安装

组装说明	用于螺钉锁定：M4，3 mm内六角螺钉，2 Nm拧紧扭矩
固定螺钉	M4内六角螺钉，扳手尺寸：3 mm

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 导轨安装支架




1404215

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404215>


图纸

尺寸图



尺寸图 俯视图

尺寸图



尺寸图

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 导轨安装支架

1404215

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404215>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 导轨安装支架

1404215

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404215>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn