

CHIAVI DINAMOMETRICHE CON CRICCHETTO REVERSIBILE

810 N

ISO 6789



- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Precisione $\pm 4\%$ del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm
- Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Fornita con certificato di collaudo

Dettagli famiglia

Codice	Capacità Nm	Risoluzione Nm	■ Attacco quadro maschio "	L mm	🔩 Q.tà x conf.
U08104000	1÷5	0,05	1/4	197	1
U08104001	5÷25	0,05	1/4	290	1
U08104002	10÷50	0,25	3/8	350	1
U08104003	20÷100	0,25	1/2	410	1
U08104005	40÷200	0,5	1/2	475	1
U08104006	68÷340	1	1/2	630	1

Serie / Configurazioni

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Articoli



496 E4 - Assortimento INDUSTRIA (256 pz)



496 E7 - Assortimento INDUSTRIA (209 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000