

消防安全开关小型断路器组合 230V，6kA，2polig，C，25A 紧凑型 (1TE)



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品的规格	紧凑型设备
一般技术数据	
极数	2
极数 / 备注	1P+N
安装设备的结构尺寸 / 根据 DIN 43880	1
防电击接触保护 / 根据 EN 50274	手指和手背安全
机械式使用寿命 (转换周期) / 典型	10 000
开关功能 / 短暂延迟	不
过压类别	III
电源电压	
电压类型	AC
电流 / AC 时 / 测定值	25 A
供电电压	230 V
• AC 时 / 测定值	
供电电压频率	50Hz
• 测定值	

防护等级	
防护等级 IP	IP20，带连接的保护装置和导线
耗散	
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	0.6 W
电力	
断开电流	50 ... 500
	1 ... 25
产品详细信息	
产品特点	
• 无卤素	是的
• 无硅	是的
产品扩展 / 可安装 / 辅助装置	是的
连接	
• 可连接的导线截面	0.75 ... 16 mm ²
— 多芯线	0.75 ... 16 mm ²
• 可连接的导线截面 / 细芯线的 / 带有电缆末端加工	0.75 ... 10 mm ²
拧紧扭矩 / 螺栓连接时	2 ... 2.5 N·m
位置 / 电源连接电缆	任意
机械设计	
高度	90 mm
宽度	18 mm
深度	68.5 mm
安装深度	70 mm
宽度分配单元的数量	1
紧固类型	DIN 导轨 (REG)
装入位置	任意的
净重	150 g
环境条件	
环境温度	-25 ... +45 °C
	-40 ... +75 °C
证书	



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SV6016-7KK25>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SV6016-7KK25>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV6016-7KK25

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>







