

Fiche produit

Caractéristiques

QO332VSC10

Miniature circuit breaker (MCB), Square D
QOvs, 3P, 32A, C curve, 10000A (IEC/EN
60898-1)

Principales

Application	Distribution
Gamme	Square D
Nom du produit	QOvs
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Description des pôles	3P
Nombre de pôles protégés	3
In courant assigné d'emploi	32 A
Type de réseau	CA
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupe	10000 A lcn à 240/415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	240/415 V CA 50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60898-1 - 240/415 V CA 50/60 Hz
Classe de limitation	3
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à CEI 60898-1
Coupe pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Erreur de déclenchement Indication ON/OFF
Mode d'installation	Plug-on
Pas de 9 mm	6
Hauteur	81 mm
Largeur	56,1 mm
Profondeur	86,3 mm
Poids du produit	312 kg
Couleur	Noir
Endurance mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	4000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage (bas) 2,5...35 mm ² rigide Borne du type à cage (bas) 2,5...35 mm ² souple Connecteur enfichable (haut)
Longueur de dénudage des fils	13 mm for bas connection
Couple de serrage	2 N.m bas

Environnement

Normes	EN/CEI 60898-1
Certifications du produit	CEI
Degré de protection IP	IP20 conforme à CEI 60529
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	IV
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,15 cm
Largeur de l'emballage 1	5,65 cm
Longueur de l'emballage 1	7,15 cm
Poids de l'emballage 1	364,0 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------