

操作器

45-
2729.1010.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2729.1...>

您的产品:



45-2729.1010.000 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	黑色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	不发光的
灯罩形状:	凸起的
灯罩透明度:	不透明
手柄颜色:	黑色
手柄材质:	塑料
手柄形状:	环形的

机械特性

开关动作:	自锁
-------	----

释放方式: 旋转解锁
机械寿命: 300 000 次
工作频率: Max. 600/h
重量: 0.018 kg

环境条件


正面IP等级: IP66 , IP67 , IP69K
工作温度: - 25 °C ... + 70 °C
储存温度: - 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g
耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书


REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, 凸起的, 不发光的, 黑色, 塑料, 不透明, 不发光的, 黑色, 环形的, 圆形, 黑色, 塑料, 自锁, IP66 , IP67 , IP69K, 旋转解锁
尺寸: Ø 29 mm
外壳材质: 塑料
产品属性: 扭动释放, 可向右旋转按压后锁紧
接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

