


VIP-2/SC/FLK50 - 无源模块

2900463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900463>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



VARIOFACE接口模块

商业数据

订货号	2900463
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	DK2111
产品关键代码	DK2111
GTIN	4046356552875
单件重量（含包装）	284.2 g
单件重量（不含包装）	279.5 g
原产地	US

VIP-2/SC/FLK50 - 无源模块



2900463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900463>

技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
产品系列	VARIOFACE Professional
位数	50

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

最大允许工作电压	25 V AC
	60 V DC
每条支路的最大载流量	1 A

连接数据

现场侧

连接符合标准	IEC / EN
连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M 3
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面 AWG	24 ... 12

控制系统侧

连接方式	IDC/FLK 针脚排
连接量	1
位数	50
针距	2.54 mm

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

尺寸

产品尺寸

宽度	131.5 mm
高度	65.5 mm
深度	56 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
----	---------------

VIP-2/SC/FLK50 - 无源模块



2900463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900463>

阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳绝缘材料	聚酰胺PA非加强型

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-20 °C ... 50 °C

标准和规范

标准/规程	IEC 60664
	DIN EN 50178


安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
--------	--

图纸



VIP-2/SC/FLK50 - 无源模块

2900463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900463>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900463>

	cUL认证			
	认证ID: E238705			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	30 - 12	-

	UL认证			
	认证ID: E238705			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	30 - 12	-

VIP-2/SC/FLK50 - 无源模块



2900463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900463>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/SC/FLK50 - 无源模块

2900463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900463>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn