

RJI DIN-rail outlet for keystone jacks



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 851 0000
规格	RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
浩亭电子目录	https://harting.com/09458510000

标识

类别	附件
系列	HARTING RJ Industrial®
附件种类	配电模块

版本

尺寸	重点版
固定	符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨

技术参数

传输特性	Cat. 6A E _A 级, 到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
极限温度	-20 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP20

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚酰胺 (PA)
颜色 (上壳/底座)	灰色
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e

材料特性

REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

PROFINET	有
----------	---

商业数据

包装尺寸	1
净重	4.892 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140064850
eCl@ss	27440292 连接器组件 (附件)
ETIM	EC002943
UNSPSC 24.0	39121400