

## Boîtier pour câble - KGG-MC 1,5/ 8 - 1834408


Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Boîtier pour câble, pas: 3,81 mm, nombre de pôles: 8, cote a: 32,87 mm, coloris: vert

RoHS

### Données commerciales

Unité de conditionnement	10 pc
Quantité minimum de commande	10 pc
GTIN	 4 017918 051921
GTIN	4017918051921
Poids par pièce (hors emballage)	0,009 KGM
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Pologne

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Largeur [ w ]	14,5 mm
Hauteur [ h ]	45,6 mm
Pas	3,81 mm
Cote a	32,87 mm

#### Généralités

Famille d'articles	KGG-MC 1,5
Nombre de pôles	8
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	ABS
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

#### Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
-------------------------------------	----

# Boîtier pour câble - KGG-MC 1,5/ 8 - 1834408


## Caractéristiques techniques

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

## Schémas

Dessin coté



## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	31261501

## Homologations

### Homologations

## Boîtier pour câble - KGG-MC 1,5/ 8 - 1834408

### Homologations

---

Homologations

EAC

---

Homologations Ex

---

### Détails des approbations

EAC		B.01742
-----	---	---------

### Accessoires

Accessoires

Boîtiers pour câbles

Matériel de repérage - KGG-MC 1,5/ DST - 1839050



Porte-repère transparent, repérable avec ruban de repérage SBS 10

---

### Capot passe-câble

Manchon de protection - CUC-DST-ABK-CP7,5 - 1419794



Manchon de protection, indice de protection: IP20, coloris: noir

---

Manchon de protection - CUC-DST-ABK-CP9 - 1419792



Manchon de protection, indice de protection: IP20, coloris: noir

---

## Boîtier pour câble - KGG-MC 1,5/ 8 - 1834408

### Accessoires

Manchon de protection - CUC-DST-ABK-CP9,7 - 1419793



Manchon de protection, indice de protection: IP20, coloris: noir

---

### Repère pour borne vierge

Carte de repérage - SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248



Carte de repérage, Carte, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, perforé, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: 6 x 10,1 mm