

Principales

Gamme de produit	Harmony Series K
Type de produit ou équipement	Tête de commutateur à came
Nom de composant	KBD
Compatibilité produit	Corps 12 et 20 A à fixation par l'avant par trou Ø 22 mm
Type de tête du contrôleur à came	Avec plastron 60 x 60 mm
Type d'unité de commande	Key 601A
Cadenassage de la commande rotative	Sans
Présentation de l'étiquette	Avec métallisé marquage
Angle de commutation	45 ° 90 °

Complémentaires

Endurance mécanique	1000000 cycle
Largeur hors tout CAO	60 mm
Hauteur hors tout CAO	60 mm
Profondeur hors tout CAO	69 mm
Poids du produit	0,068 kg
Code de compatibilité	KBD

Environnement

Traitement de protection	TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn se conformer à CEI 68-2-27
Tenue aux vibrations	5 gn (f = 10...150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6
Degré de protection IP	IP65 conforme à CEI 529 IP65 conforme à NF C 20-010

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine