

ESECAPCZZEPBZZ
EcoStruxure Machine Expert - Professional -
Site (100 postes) - flotants

Principales

Gamme de produit	EcoStruxure Machine Expert
Type de produit ou équipement	Licence
Format	Digital
Type de logiciel	Professional
Type de licence	Licence flottante
Version logicielle	V2.2
Operating system requirement	Windows 10 64 bits Windows 11 64 bit
Langue utilisateur	Anglais Espagnol Chinois Français Allemand Italien Portuguese (Brazilian) Turc Japonais

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés elle détiennent une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Catégorie de la licence	Permanent
Fonction du logiciel	Ingénierie Programming PLC
Compatibilité de gamme	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 Modicon TM3 Modicon TM5 Modicon TM7 PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro2 Preventa XPSMC Preventa XPSMCM Lexium 32 Lexium 32i Lexium 32M Lexium 52 Lexium 62 Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS Lexium SD3 Altivar 320 Altivar 340 Altivar Process ATV600 Altivar Easy 610 Altivar 660 Drive System Altivar Process ATV900 Altivar Process 980 Regenerative Drive System Harmony XB5R Harmony XB4R OsiSense XG OsiSense XUW TeSys U TeSys T TeSys island Magelis XBT GH Magelis GTO Magelis GTU Magelis GTUX Magelis iPC Magelis STO & STU Magelis GK Magelis SCU EcoStruxure Machine Expert Twin
Protocole de communication	Modbus SL Modbus TCP Ethernet IP CANopen Sercos III CANmotion
Option d'hébergement	On-premise
Taille de la licence	Entity (100 utilisateurs)
Configuration requise	8 Go de RAM 15 GB hard disk space
Processor requirement	Intel Core 2 Duo
Résolution de l'afficheur	1280 x 1024 pixels