

TL28A 鳄鱼夹测试线组



主要特性

- 柔性硅树脂隔热测试线，既耐高温又耐低温
- Cat I 30 V，10 A

产品概述: TL28A 鳄鱼夹测试线组

大钳口、长测试线、钳口内有刺针。坚固的弹簧铜夹，钳口宽为12.7 mm (50")，其齿呈锯齿状。大刺针，可刺穿钳口内的大号仪表线。1.5 m (60")、硅树脂绝缘测试线，可用温度范围为-80 °C 至 +70 °C (-112 °F 至 +158 °F)。额定30 V、10 A。一红、一黑

型号



Fluke TL28A

TL28A 63 in. 鳄鱼夹测试线组

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
11/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229