Fiche technique

BTC60STOP

Barrière modulaire Ø 60mm - poteau d'arrêt pour porte

Barrière d'entrepôt modulable permettant d'assurer la sécurité dans les zones industrielles. Elle permet d'organiser la circulation des véhicules, la délimitation de zones à risques tout en assurant la protection des personnes. Fabriquée en acier galvanisé et recouverte de peinture époxy jaune. Ces différents composants permettent de créer des cheminements « sur mesure » :

- Disponible en tube de diamètre 40 ou 60mm,
- Différent type de poteaux : départ, angle, 2 ou 3 côtés,
- Différent type de portes : portillon ou porte battante

Des fixations en acier ou en acier inoxydable sont disponibles en option.



Code douanier	7326909890
EAN	3321360116796

Couleur : Jaune

Matière : Acier galvanisé

Caractéristiques :

- Poteau d'arrêt pour porte battante de barrière modulaire.
- Compatible avec la porte battante BTC60POR pour bloquer la porte en position fermée.
- Possibilité d'ajouter un cadenas Ø 10 mm (en option) pour bloquer le passage.
- Diamètre de tube de 60 mm.
- Platine de fixations 60 x 150 mm.
- 4 trous de fixations Ø 14 mm.
- Fixations en option.
- Ne pas installer en milieu salin ou hydrocarbure.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (mm)	Poids net (kg)
330	170	1000	170 x 80	4,00

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France
Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com