


74 91 250

Kracht-middensnijtang



- Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting
- Met precisie-snijkkanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad
- Knijpt harde, dikke kabels met minder krachtspanning dan even lange zijsnijders
- Gecentreerde precisiesnijkkanten
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Snijkkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkkanten ca. 64 HRC
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Artikel-nr.	74 91 250
EAN	4003773034070
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm	5,0
Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm	3,8
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter) Ø mm	3,5
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) Ø mm	5,0
Lengte mm	250
Gewicht netto g	395



De snijkkanten bevinden zich in het midden van de snijkop

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

